

アルコール検知器のご紹介

改定版

「運転前後の飲酒検査を義務化」

2022年10月より白ナンバー約34万事業者へ施行予定

安全運転管理者の業務が拡充します。令和4年4月より改正道路交通法施行規則が施行されており、10月からはアルコール検知器を用いた検査が義務化されます。

■義務化される内容【安全運転管理者の業務】

- ・運転の前後に対してアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認
- ・アルコール検知器による記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存する
- ・営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持する事

■対象

- ・車を5台以上か、定員11人以上の車を1台以上使う事業所

■アルコール検知器とは

アルコール検知器 検定制度【附属書90001-2017 アルコール検知に関連する関係法令・規則】より抜粋

- 2.1.14 貨物自動車運送事業者が点呼等において用いるアルコール検知器を定める告示
呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする

■常時有効に保持、とは

国土交通省自動車総合安全情報ホームページより抜粋


正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

息を吹きかけるだけで簡単に酔い度がチェックできる
アルコールセンサーです

電源：電池仕様



【測定方法】
吹きかけ口から1cm程度離して
約4～5秒間息を吹きかけます。



アルコールが検出された場合
数値が表示され音がなります。
バックライトは赤が点灯します。

■使用の目安(購入後最大1年または、最大1000回測定)
※表示部に使用回数が表示されます。
※センサー寿命を予告するためにセンサー使用回数800回になると「SENSOR」マーク
が点滅表示されます。
※センサー寿命をお知らせするため、センサー使用回数1000回以上になると「SENSOR」
マークが点灯表示されます。
※測定結果がきちんと表示された測定の回数を自動カウントします。
※測定を途中で中止したり「Err」が出た場合はカウントされません。
※センサー寿命後は新規ご購入ください。

検知方式:半導体ガスセンサー
測定範囲:0.00mg/L～0.50mg/L
※0.05mg/L単位
※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示
使用温度:5℃～35℃(結露なきこと)
保管温度範囲:0～40℃(結露なきこと)
表示方法:LCD表示(バックライト付)

タニタ アルコールチェッカー
【HC310BK】

申込
番号 WB71325

11個以上
送料無料

税込4,246円(本体3,860円)

発注
単位 1

化粧箱/約32×105×149(mm) ●材質/ABS・PMMA ●内容/本体約
20×37×120(mm) ●電源/単四乾電池2本付(お試し用電池) ●約132g
●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定します

電源：電池仕様



センサーキャップを
引き上げて電源ON

吹きかけ口

前回値減表示「↓」

【測定方法】
吹きかけ口から1cm程度離して
約4～5秒間息を吹きかけます。



■使用の目安(購入後最大1年または、最大1000回測定)
※表示部に使用回数が表示されます。
※センサー寿命をお知らせするため、センサー使用回数1000回以上
になると「SENSOR」「OVER」マークが点灯表示されます。
※測定結果がきちんと表示された測定の回数を自動カウントします。
※測定を途中で中止したり「Err」が出た場合はカウントされません。
※センサー寿命後は新規ご購入ください。

検知方式:半導体ガスセンサー
測定範囲:0.00mg/L～0.50mg/L
※0.05mg/L単位
※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示
使用温度:5℃～35℃(結露なきこと)
保管温度範囲:0～40℃(結露なきこと)
過去メモリー:前回値
(前回値増減比較表示あり「↑」「←」「↓」)

タニタ アルコールチェッカー

申込
番号 WB71326 ネイビー【EA100NV】

申込
番号 WB71327 ホワイト【EA100WH】

9個以上
送料無料

税込5,104円(本体4,640円)

発注
単位 1

●化粧箱/約28×80×165(mm) ●材質/ABS・PMMA ●内容/本体約
17×32×105(mm) ●電源/単四乾電池2本付(お試し用電池) ●約92g
●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

-電気化学式(燃料電池式)-

イギリス製センサー使用

参照基準 EN16280

世界最高水準である
欧州標準化委員会の規格を
基準としています。

■使用の目安(購入後最大2年または、最大20000回測定)



検知方式 :電気化学式センサー
測定範囲 :0.000mg/L～2.000mg/L
測定精度 :0.250mg/L以下 ±0.025mg/L
0.400mg/L以下 ±0.040mg/L
0.400mg/L超過 ±10%
使用温度 :0℃～50℃(結露なきこと)
保管温度範囲:-20～50℃(結露なきこと)
過去メモリー:50回

電源：電池仕様



EU加盟国輸出安全基準
認証済



米国通信委員会技術承認
認証済



米国食品医薬品局
認証済

電気化学式
ハイスpekアルコールチェッカー

申込
番号 WB71420

10個以上
送料無料

税込14,520円(本体13,200円)

発注
単位 1

●化粧箱/約158×84×56(mm) ●本体、マウスピース10個 ●材質/本体
ABS・PC、マウスピース:PP ●本体/約120×57×26(mm) ●約87g ●単
四電池2本(別売) ●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

電源：電池仕様



息を吹きかけるだけ！
約6秒で測定！

※起動時ウォームアップ時間：10～15秒



バックライト付



夜間でも使用可能です

使用回数カウント機能



交換時期が一目でわかります (999回まで)

不正防止機能



正確に測定するために十分な呼吸量が必要です
呼吸量が少ないときにエラーを表示します

検知方式：半導体ガスセンサー

測定範囲：0.00mg/L～0.95mg/L

※0.05mg/L単位

※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示

使用温度：5℃～35℃(結露なきこと)

保管温度範囲：0～40℃(結露なきこと)

表示方法：バックライト付液晶表示

■使用の目安

(購入後最大1年または、最大1000回測定)

※センサー寿命後は新規ご購入ください。

アルコールチェッカーAT

申込
番号 **WB71328**

25個以上
送料無料

税込**1,804円**(本体**1,640円**)

発注
単位 1

●化粧箱／約112×82×27(mm) ●材質／ABS ●本体／約36×95×18 (mm)
●約30g ●電源／単四乾電池2本(別売) ●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

電源：USB仕様



測定結果(モニター)表示方法

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード

●液晶モニター(モニター)を画面中心に2秒間

で画面表示モード



付属のマウスピースを市販の
ストローに交換すれば、一台の
チェッカーを複数人で使用でき
ます。



検知方式：半導体ガスセンサー

測定範囲：0.00mg/L～0.5mg/L

※0.01mg/L単位

使用温度：10℃～40℃(結露なきこと)

保管温度範囲：0～40℃(結露なきこと)

表示方法：LEDデジタルディスプレイ

※市販のストローにも対応 (対応ストローφ6mm)

■使用の目安

(購入後最大2年または、最大1500回測定)

※センサー寿命後は新規ご購入ください。

充電式ポータブル アルコールチェッカー

申込
番号 **WB71360**

17個以上
送料無料

税込**2,640円**(本体**2,400円**)

発注
単位 1

●化粧箱／約212×75×40(mm) ●本体・充電用USBケーブル (Type-C) ・マウスピース×4 ●材質／ABS・PP ●本体／約120×34×16(mm) ●約36g
●電源／充電式 ●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

電源：電池仕様

KJapan



検知方式：半導体ガスセンサー

測定範囲：0.00mg/L～0.95mg/L

※0.05mg/L単位

※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示

使用温度：5℃～35℃(結露なきこと)

保管温度範囲：0～40℃(結露なきこと)

表示方法：バックライト付液晶表示

■使用の目安

(購入後最大1年または、最大2500回測定)

※センサー寿命後は新規ご購入ください。

アルコールチェッカー 【半導体ガスセンサー方式】

申込
番号 **WB71361**

12個以上
送料無料

税込**3,740円**(本体**3,400円**)

発注
単位 1

●化粧箱／約125×82×27(mm) ●材質／ABS ●本体／約108×35×15(mm)
●約30g ●電源／単四乾電池2本(別売) ●中国製

※飲酒運転の可否を判断するものではありません。

※ご注文前に必ず在庫確認をお願いします。※予告なく仕様変更・完売・廃番となる場合がございます。※ご注文後のキャンセルは出来ません。

別送送料

このアイコンの商品は必ず送料がかかります。

0個以上
送料無料

0個単位
送料無料

このアイコンの商品は記載の条件で元払になります。

2022年10月からアルコール検知器を使用した 「運転前後の飲酒検査」が義務化になります。

安全運転管理者による
運転者の**運転前後のアルコールチェック**が「**義務化**」されます。

【令和4年4月1日施行】

- ☒ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- ☒ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

【令和4年10月1日施行】

- ☒ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、**アルコール検知器を用いて行うこと**。
- ☒ アルコール検知器を**常時有効に保持**すること。



乗車定員が11人以上の
自動車1台以上



その他の自動車5台以上

※自動二輪車(原動機付自転車を除く)
は1台を0.5台として計算

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

アルコールチェックを行った場合は、下記の事項等を記録する必要があります。様式は問われません。

- ①確認者名 ②運転者 ③運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等 ④確認の日時
- ⑤確認の方法 「対面」または「対面でない場合の具体的方法」(令和4年10月1日からは、「アルコール検知器の使用の有無」が必要)
- ⑥酒気帯びの有無 ⑦指示事項 ⑧その他必要な事項

安全運転管理者の制度に関するご不明点は、
都道府県警察のホームページをご覧ください。警察署へお問い合わせください。

アルコール検知器使用上のご注意

アルコール検知器は飲酒運転を判断するものではありません。使用の有無(判断結果を含む)に関わらず、飲酒運転に関しては一切責任を負いません。カタログ掲載商品の使用に関わらず酒気帯び及び飲酒運転などによる交通事故及び損害に対して一切の責任を負いません。「飲んだら乗るな! 乗るなら飲むな!」をお願いします。

■注意事項■

※全商品、在庫は流動的の為、事前に必ずお問合せをお願いします。※予告なく仕様変更、完売、廃番となる場合がございます。※発注ロットでのご注文となります。※ご注文後のキャンセル、事前の商品確保は出来ません。※発注単位に記載の条件で送料は元払ですが北海道・沖縄や離島の場合は別途費用がかかる場合もございます。